


**Garant****Plnoprofilová doštička 55° vnútorná pravá, HB7020, Počet chodov/palec: 28****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270826 28
GTIN	4045197370808
Trieda položky	21J

**Technický opis**

Počet chodov/palec	28
Rezný materiál	HM
Vonkajšie/vnútorné použitie	vnútorný
Druh použitia	pravé
Profil otočnej reznej platničky	Plný profil
Typ	HB7020
Druh závitu	BSP
Druh závitu	BSP-LH
Druh závitu	BSW
Druh závitu	BSW-LH
Druh závitu	G
Druh závitu	G-LH

Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Hrúbka	3,6 mm
Veľkosť doštičiek L	16 mm
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie závitů

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	180	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	160	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	70	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	90	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	120	K
CuZn	podmienene vhodný	120	N
kontinuálne	podmienene vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		