

**Garant****Plnoprofilová doštička 60° vnútorná pravá, HB7010, Počet chodov/palec: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270913 8
GTIN	4045197534491
Trieda položky	21J

**Technický opis**

Počet chodov/palec	8
Rezný materiál	HM
Druh použitia	pravé
Vonkajšie/vnútorné použitie	vnútorný
Profil otočnej reznej platničky	Plný profil
Typ	HB7010
Druh závitu	UN
Druh závitu	UNC
Druh závitu	UNF
Druh závitu	UNEF
Druh závitu	UNS
Druh závitu	UN-LH

Druh závitů	UNC-LH
Druh závitů	UNF-LH
Druh závitů	UNEF-LH
Druh závitů	UNS-LH
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Hrúbka	3,6 mm
Veľkosť doštičiek L	16 mm
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	250	N
Hliník > 10 % si	vhodný	180	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	100	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	130	K
CuZn	podmienene vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

