

Garant

Doštička s čiastočným profilom pre DIN 472 vnútorná pravá, HB7010, Šírka drážky m (H13): 1,85mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	271015 1,85
GTIN	4045197142528
Trieda položky	21J

Popis**Vhodné pre:**

Závitový držiak GARANT (vnútorný/vonkajší) č. 271997 – 272172, vždy pre veľkosť doštičky 16 alebo 9,3.

Technický opis

t_{max}	2 mm
pre poistný krúžok DIN 471/472 Hrúbka krúžku	1,75 mm
Šírka čepele w	1,94 mm
Šírka drážky m (H13)	1,85 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vymeniteľných doštičiek	pravé
Typ	HB7010
Drážky podľa normy	DIN 472

Hrúbka	3,6 mm
Veľkosť doštičiek L	16 mm
Podložka	č. 272624 veľ. S
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	250	N
Hliník > 10 % si	vhodný	180	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	130	K
CuZn	podmienene vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Podložka pre závitoreznú tyč Uhol sklonu S

272624 S