

Súprava klieštinových upínacích trňov ER, SK 40, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 32



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	300630 32
GTIN	4045197307927
Trieda položky	37D

Popis

Prevedenie:

- Brúsený vonkajší a vnútorný kužel.
- Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti systému $\leq 10 \mu\text{m}$.
- Až 40 % vyššia upínacia sila, pri menovitých \emptyset .

Výhoda:

- Dlhšia životnosť, optimálna bezpečnosť procesu.
- Lepšia kvalita (kvalita povrchu, menšie výrobné tolerancie).
- Nižšie výrobné náklady.

Rozsah balenia:

ER sklúčovadlo s maticou (rozmer č. 300470 veľ. 16, 25 alebo 32), ER upínací kľúč (č. 613300 veľ. 25 alebo 309680 veľ. 32) a ER upínacie čeluste (č. 308901, 308941 alebo 308981):

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 mm.

ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 und 16 mm.

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 und 20 mm.

Vrátane plastového kufríka.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820; 308830, upínací kľúč ER č. 309680 resp. 613300, upínacie klieštiny ER č. 308901 – 309434; upínacia matica ER č. 309615 (pre tesniace podložky); tesniace podložky č. 309625 – 309645 (pre č. 309615).

Technický opis

pre ER klieštiny	32
Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Klieštinový upínací trň

Príslušenstvo

Klieština ER Menovitý upínací Ø d 14	309000 14
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 9	309000 9
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 12	309000 12
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 17	309000 17
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 10	309000 10
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 7	309000 7
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 8	309000 8
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 4	309000 4
ER upínací kľúč pre klieštinové upínače ER 32	309680 32
Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou Menovitý upínací Ø d 9	309432 9
Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou Menovitý upínací Ø d 4,5	309432 4,5
Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou Menovitý upínací Ø d 6	309432 6
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 6	309000 6
Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou Menovitý upínací Ø d 8	309432 8

Súprava upínacích klieštín ER 18dielna 3–20 mm	309280
Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou Menovitý upínací Ø d 10	309432 10
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 16	309000 16
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 19	309000 19
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 11	309000 11
Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou Menovitý upínací Ø d 7	309432 7
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 20	309000 20
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 15	309000 15
Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou Menovitý upínací Ø d 11	309432 11
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 3	309000 3
Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou Menovitý upínací Ø d 12	309432 12
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 18	309000 18
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 13	309000 13
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 5	309000 5
Klieštinové upínacie trne ERTvar ADB Pre veľkosť upínacej klieštiny ER 32	300470 32