

Garant**Mini klieštinový držiak ER valcové, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300685 11
GTIN	4045197291806
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Cylindrický držiak so stopkou Weldon, vrátane ER-maticy.
K dispozícii je prechodný otvor pre vnútorné chladenie.

Použitie:

Na predĺženie skľučovadla v povrchových alebo upínacích skľučovadlách.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínací kľúč č. 309680 - 309740.

Upínacie klieštiny ER č. 308878 – 309434, Náhradná ER matica č. 309580; 309650.

Upozornenie:

Nie je vhodný na zmršťovanie.

Technický opis

L ₂	19 mm
Rozsah upínania	0,5 - 7 mm
Ø stopky d	16 mm
Dĺžka stopky L ₁	150 mm
pre ER klieštiny	11 mm
Vonkajší Ø D	16 mm
Vnútorné chladenie	áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm

Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Klieštinový upínací trň

Príslušenstvo

Klieština ER Menovitý upínací Ø d 1,5	308881 1,5
Upínacia klieština ER HPs utesnením Menovitý upínací Ø d 4	309369 4
Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 3	309368 3
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 1	308881 1
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 6	308882 6
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 3	308881 3
Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 7	309368 7
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 4	308881 4
Upínacia klieština ER HPs utesnením Menovitý upínací Ø d 3	309369 3
Súprava upínacích klieštin ER 13dielna 1–7 mm	309010
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 2	308918 2
Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 5	309368 5
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 4	308882 4
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 4	308918 4
Upínacia klieština ER HPs utesnením Menovitý upínací Ø d 5	309369 5
Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 6	309368 6
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 3,5	308881 3,5
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 5	308918 5
Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 2	309368 2
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 2	308881 2
Upínacia klieština ER HPs utesnením Menovitý upínací Ø d 6	309369 6

Klieština ER Menovitý upínací Ø d 7	308918 7
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 1	308918 1
Sada upínacích kliešti ER 7dielna 1–7 mm	309155
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 3	308918 3
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 5,5	308881 5,5
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 6	308918 6
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 3	308882 3
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 4,5	308881 4,5
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 7	308881 7
Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 4	309368 4
Upínacia klieština ER HP Menovitý upínací Ø d 1	309368 1
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 6,5	308881 6,5
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 6	308881 6
Klieština ERs utesnením Menovitý upínací Ø d 5	308882 5
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 5	308881 5
Klieština ER Menovitý upínací Ø d 2,5	308881 2,5
Upínacia matica ER mini pre ER 11	309650 11
Upínacia klieština ER pre závitníky Menovitý upínací Ø d 6	309399 6
Upínacia klieština ER pre závitníky Menovitý upínací Ø d 4,5	309399 4,5
Upínacia klieština ER pre závitníky Menovitý upínací Ø d 2,5	309399 2,5
Upínacia klieština ER pre závitníky Menovitý upínací Ø d 3,5	309399 3,5
Upínacia klieština ER pre závitníky Menovitý upínací Ø d 2,8	309399 2,8
Upínacia klieština ER pre závitníky Menovitý upínací Ø d 4	309399 4