

Garant**Klieštinový upínací trň OZ Tvar ADB, SK 40 A = 70, Rozsah upínania: 2-16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	300695 2-16
GTIN	4045197285010
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

Brúsený vonkajší a vnútorný kužel.

Prevlečná matica s guľočkovým ložiskom. Pre vyššiu prídržnú silu a lepšiu sústrednosť.

GARANT –

S otvorom na čip RFID/Balluff. Všetky stopky sú pretočené (hladký chod!). Vyvážená upínacia matica (G2,5/25 000 min⁻¹).

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích klieštinách podľa DIN 6388 typ A a B.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835, upínacie klieštiny OZ č. 309540 – 309565, hákový kľúč č. 628400.

Technický opis

Náhradná upínacia matica č. 309670	2 - 16
vhodný hákový kľúč č. 628400	40 / 42
Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm
Rozsah upínania	2 - 16 mm
Vonkajší Ø D	43 mm

Ø upnutia D ₁	2-16 mm
Upínač	SK 40 A = 70
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Druh produktu	Klieštinový upínací trň

Príslušenstvo

Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 4	309540 4
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 15	309540 15
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 16	309540 16
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 10	309540 10
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 8	309540 8
Hákový kľúč nosom pre matice s vonkajším Ø 40/42	628400 40/42
	308615 40

Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40

Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 7	309540 7
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 6	309540 6
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 5	309540 5
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 12	309540 12
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 13	309540 13
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 11	309540 11
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 9	309540 9
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 14	309540 14
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40