

**Skrutka s očkom, Ø závitu: M16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086472 M16
GTIN	2050001741776
Trieda položky	08Y

**Popis****Prevedenie:**

Vysoko pevné skrutky s okom / matice s okom, nalakované červenou farbou.

**Upozornenie:**

Závesné skrutky a matice nezaťažujte pod uhlom 90° pre os naskrutkovania!

**SF 4:1 = súčiniteľ bezpečnosti 4.**

**Technický opis**

Vonkajší Ø krúžok B	63 mm
Dĺžka závitu Matica E	14 mm
Ø zväzku Podložka C	35 mm
Vnútorý Ø krúžok A	35 mm
Hmotnosť	0,31 kg
Celková výška F	62 mm
Ø závitu	M16

Délka závitu	27 mm
Rozměr D	14 mm
Nosnost WLL SF 4:1	4 t
Druh produktu	Skrutka s očkem