

**Garant****Klieštinový upínací trň OZ Tvar ADB, SK 40 A = 70, Rozsah upínania: 2-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300695 2-25
GTIN	4045197285027
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

Brúsený vonkajší a vnútorný kužel.

**Prevlečná matica s guľočkovým ložiskom.** Pre vyššiu prídržnú silu a lepšiu sústrednosť.

**GARANT –**

S otvorom na čip RFID/Balluff. Všetky stopky sú pretočené (hladký chod!). Vyvážená upínacia matica (G2,5/25 000 min<sup>-1</sup>).

**Použitie:**

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích klieštinách podľa DIN 6388 typ A a B.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacej matice.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835, upínacie klieštiny OZ č. 309540 – 309565, hákový kľúč č. 628400.

**Technický opis**

vhodný hákový kľúč č. 628400	58 / 62
Rozsah upínania	2 - 25 mm
Náhradná upínacia matica č. 309670	2 - 25
Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm
Vonkajší Ø D	60 mm

Ø upnutia D <sub>1</sub>	2-25 mm
Upínač	SK 40 A = 70
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Druh produktu	Klieštínový upínací trň

## Príslušenstvo

Hákový kľúč nosom pre matice s vonkajším Ø 58/62	628400 58/62
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závitutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 6	309550 6
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 18	309550 18
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 12	309550 12
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 10	309550 10
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 25	309550 25
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 24	309550 24
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 23	309550 23
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40

Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 4	309550 4
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 5	309550 5
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 13	309550 13
Ťažný čap Hurco 45° s lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7 utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Ťažné čapy utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Ťažné čapy utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Ťažné čapy Mori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 19	309550 19
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 7	309550 7
Upínacie kľúče pre ťažné čapy ISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap 45° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 15	309550 15
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 17	309550 17
Ťažné čapy utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 11	309550 11
Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažný čap 45° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 16	309550 16
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 14	309550 14
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 8	309550 8
Ťažný čap 60° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 21	309550 21
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 9	309550 9

Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Ťažné čapytesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 22	309550 22
Klieština OZ pre skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 20	309550 20
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40