

HOLEX**Silové upínacie púzdro, SK 40, Ø D1: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300775 20
GTIN	4045197550866
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

- **Nízke trenie vďaka ihlovému ložisku.**
- **Chránené antikoróznym náterom.**
- **Prachotesné a vodotesné.**
- **Veľmi veľká upínacia sila zvyšuje životnosť nástroja a zlepšuje kvalitu povrchu.**
- **Flexibilný rozsah upínania pomocou upínacích klieštín.**

Použitie:

Na upnutie náradia s valcovou stopkou.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap č. 308600 - 308806.

Upínacie klieštiny č. 309566 – 309570.

Technický opis

vhodný hákový kľúč č. 628400	52 / 55
Vonkajší Ø klieštín D	52 mm
Ø upnutia D ₁	20 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	90 mm
Upínacia sila do	500 Nm
Upínač	SK 40

Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Silové upínacie púzdro

Príslušenstvo

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 16	309570 16
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 18	309570 18
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 10	309566 10
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 16	309566 16
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40

Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 6	309566 6
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 12	309570 12
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap Hurco 45° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 6	309570 6
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 10	309570 10
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 12	309566 12
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 20	309570 20
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 25	309570 25
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 8	309566 8
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 8	309570 8
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40

