

HOLEX**Silové upínacie púzdro, SK 40, Ø D1: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300775 32
GTIN	4045197546982
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

- **Nízke trenie vďaka ihlovému ložisku.**
- **Chránené antikoróznym náterom.**
- **Prachotesné a vodotesné.**
- **Veľmi veľká upínacia sila zvyšuje životnosť nástroja a zlepšuje kvalitu povrchu.**
- **Flexibilný rozsah upínania pomocou upínacích klieštín.**

Použitie:

Na upnutie náradia s valcovou stopkou.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap č. 308600 - 308806.

Upínacie klieštiny č. 309566 – 309570.

Technický opis

Vonkajší Ø klieštín D	66 mm
vhodný hákový kľúč č. 628400	68 / 75
Dĺžka výčnelku Rozmer A	105 mm
Ø upnutia D ₁	32 mm
Upínacia sila do	900 Nm
Upínač	SK 40

Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Silové upínacie púzdro

Príslušenstvo

Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 6	309570 6
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 10	309570 10
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308625 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 16	309570 16
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 25	309570 25

Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 20	309570 20
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 18	309570 18
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 8	309570 8
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 12	309570 12
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažný čap Hurco 45° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40