

HOLEX**Silové upínacie púzdro, SK 50, Ø D1: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300778 32
GTIN	4045197546999
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

- **Nízke trenie vďaka ihlovému ložisku.**
- **Chránené antikoróznym náterom.**
- **Prachotesné a vodotesné.**
- **Veľmi veľká upínacia sila zvyšuje životnosť nástroja a zlepšuje kvalitu povrchu.**
- **Flexibilný rozsah upínania pomocou upínacích klieštín.**

Použitie:

Na upnutie náradia s valcovou stopkou.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap č. 308600 - 308806.

Upínacie klieštiny č. 309566 – 309570.

Technický opis

Ø upnutia D ₁	32 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	105 mm
Vonkajší Ø klieštín D	66 mm
vhodný hákový kľúč č. 628400	68 / 75
Upínacia sila do	900 Nm
Upínač	SK 50

Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Silové upínacie púzdro

Príslušenstvo

Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308600 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 20	309570 20
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 10	309570 10
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308605 50
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 16	309570 16
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308720 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308620 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 18	309570 18
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308650 50
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 6	309570 6
	309570 8

Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 8

Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 50

308740 50

Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 50

308640 50

Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50

308615 50

Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50

308610 50

Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 12

309570 12

Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 50

308660 50

Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 25

309570 25