


Garant
Súprava závitových britových doštičiek veľ. 16, HB7010, Typ: IR

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	271900 IR
GTIN	4045197370976
Trieda položky	21J

Popis
Obsah:

Plný profil, metrický 60°: Č. 270756 Veľ. 1; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3
 Čiastocný profil, metrický 60°: Č. 270792 Veľ. 0,5-1,5; 1,75-3
 Plný profil, BSW 55°: Č. 270824 veľ. 14; 11

Technický opis

Smer obrábania	pravé
Rezný materiál	HM
Druh závitú	M
Druh závitú	M-LH
Druh závitú	MF
Druh závitú	G
Druh závitú	BSW
Druh závitú	MF-LH
Druh závitú	G-LH
Druh závitú	BSW-LH
Typ	HB7010

Druh produktu

Otočná rezná platnička
na sústruženie závitov**Príslušenstvo**

Plnoprofilová doštička 60° vnútorná pravá Stúpanie 1	270756 1
Plnoprofilová doštička 55° vnútorná pravá Počet chodov/ palec 14	270824 14
Plnoprofilová doštička 60° vnútorná pravá Stúpanie 1,5	270756 1,5
Plnoprofilová doštička 55° vnútorná pravá Počet chodov/ palec 11	270824 11
Doštička s čiastočným profilom 60° vnútorná pravá Stúpanie 0,5-1,5	270792 0,5-1,5
Plnoprofilová doštička 60° vnútorná pravá Stúpanie 2	270756 2
Plnoprofilová doštička 60° vnútorná pravá Stúpanie 3	270756 3
Plnoprofilová doštička 60° vnútorná pravá Stúpanie 1,75	270756 1,75
Plnoprofilová doštička 60° vnútorná pravá Stúpanie 2,5	270756 2,5
Doštička s čiastočným profilom 60° vnútorná pravá Stúpanie 1,75-3	270792 1,75-3