

Garant

Závitorezná tyč s pevným uhlom sklonu 1,5°, ľavé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L: 25/11mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	272142 25/11
GTIN	4045197429599
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:
S pevným uhlom sklonu.
S vnútorným chladením.

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 4
Veľkosť doštičiek	11 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	13 mm
Odsadenie stredu L_3	7,3 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Vnútorné chladenie	áno
Stopka $\varnothing D_s$	20 mm
Uhol sklonu	1,5 Stupeň
Druh použitia	ľavé
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 4	279810 4
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500