

Garant

Závitorezná tyč s pevným uhlom sklonu 2,5°, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L: 44/9,3mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	272101 44/9,3
GTIN	4045197430588
Trieda položky	21W

Popis**Prevedenie:**

S pevným uhlom sklonu.

Upozornenie:

Dĺžka vyloženia nastaviteľná v rozsahu 8 mm – 44 mm.

Technický opis

Veľkosť doštičiek	9,3 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 7
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	8 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Vnútorne chladenie	nie
Stopka $\varnothing D_s$	16 mm
Uhol sklonu	2,5 Stupeň
Druh použitia	pravé
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Upínacia skrutka Typ 7	279810 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200