

Garant**Závitorezná tyč s pevným uhlom sklonu 2,5°, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L: 32/16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	272101 32/16
GTIN	4045197430595
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:**S pevným uhlom sklonu. S vnútorným chladením.****Použitie:**

Na štandardné závit M20×2,5; M22×2,5 a M24×3.

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	17 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 5
Odsadenie stredu L_3	10,3 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Vnútorné chladenie	áno
Stopka $\varnothing D_s$	20 mm
Uhol sklonu	2,5 Stupeň
Druh použitia	pravé
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Upínacia skrutka Typ 7	279810 7
Upínacia skrutka Typ 5	279810 5
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200