

**Garant****Súprava závitových britových doštičiek veľ. 16, HB7010, Typ: EL****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	271900 EL
GTIN	4045197371492
Trieda položky	21J

**Popis****Obsah:**

Plný profil, metrický 60°: Č. 270720 Veľ. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3

Čiastocný profil, metrický 60°: Č. 270745 Veľ. 0,5-1,5; 1,75-3

Plný profil, BSW 55°: Č. 270805 veľ. 14; 11

**Technický opis**

Smer obrábania	lavé
Rezný materiál	HM
Druh závitú	M
Druh závitú	M-LH
Druh závitú	MF
Druh závitú	G
Druh závitú	BSW
Druh závitú	MF-LH
Druh závitú	G-LH
Druh závitú	BSW-LH
Typ	HB7010

Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie závitov
---------------	--

## Príslušenstvo

Plnoprofilová doštička 60° vnútorná ľavá Stúpanie 1,75	270776 1,75
Plnoprofilová doštička 60° vonkajšia ľavá Stúpanie 2	270720 2
Plnoprofilová doštička 60° vonkajšia ľavá Stúpanie 1,5	270720 1,5
Doštička s čiastočným profilom 60° vnútorná ľavá Stúpanie 1,75-3	270797 1,75-3
Plnoprofilová doštička 60° vonkajšia ľavá Stúpanie 2,5	270720 2,5
Plnoprofilová doštička 55° vnútorná ľavá Počet chodov/ palec 11	270834 11
Plnoprofilová doštička 60° vonkajšia ľavá Stúpanie 1,25	270720 1,25
Plnoprofilová doštička 60° vnútorná ľavá Stúpanie 3	270776 3
Plnoprofilová doštička 60° vonkajšia ľavá Stúpanie 1	270720 1
Plnoprofilová doštička 55° vnútorná ľavá Počet chodov/ palec 14	270834 14
Plnoprofilová doštička 60° vnútorná ľavá Stúpanie 1,5	270776 1,5
Plnoprofilová doštička 55° vonkajšia ľavá Počet chodov/ palec 11	270805 11
Doštička s čiastočným profilom 60° vnútorná ľavá Stúpanie 0,5-1,5	270797 0,5-1,5
Plnoprofilová doštička 60° vnútorná ľavá Stúpanie 2,5	270776 2,5
Plnoprofilová doštička 60° vonkajšia ľavá Stúpanie 3	270720 3
Doštička s čiastočným profilom 60° vonkajšia ľavá Stúpanie 0,5-1,5	270745 0,5-1,5
Plnoprofilová doštička 60° vnútorná ľavá Stúpanie 1	270776 1
Plnoprofilová doštička 55° vonkajšia ľavá Počet chodov/ palec 14	270805 14
Plnoprofilová doštička 60° vnútorná ľavá Stúpanie 2	270776 2

Doštička s čiastočným profilom 60° vonkajšia ľavá Stúpanie  
1,75-3

---

270745 1,75-3