


Garant**Sústružnícky držiak Eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky L: 16/16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	271992 16/16
GTIN	4045197654465
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť procesu.

Rozsah balenia:

S podložkou 1,5°.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č. 317900 – 319886.

Technický opis

Funkčná šírka L ₄	16 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Upínacia skrutka pre dosku závit	279810 2
Upevňovacia skrutka pre podložku	279824 1
Podložka 1,5°	272610 1,5
Dĺžka hlavy L ₁	27 mm
Celková dĺžka L	74 mm
Séria	Eco

Technický list

Velkosť doštičiek	16 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/271992-16/16>