

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky L: 32/22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 272001 32/22  |
| GTIN             | 4045197644176 |
| Trieda položky   | 21W           |

**Popis****Rozsah balenia:  
S podložkou 1,5°.****Technický opis**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Funkčná šírka L <sub>4</sub>      | 32 mm               |
| Podložka 1,5°                     | 272606 1,5          |
| Upínacia skrutka pre dosku závitú | 279810 3            |
| Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>        | 36 mm               |
| Veľkosť stopky                    | 32 mm               |
| Upevňovacia skrutka pre podložku  | 279824 2            |
| Celková dĺžka L                   | 175 mm              |
| Veľkosť doštičiek                 | 22 mm               |
| Druh použitia                     | pravé               |
| Vnútorne chladenie                | nie                 |
| Druh produktu                     | Sústružnícky držiak |

**Príslušenstvo**

|  |             |
|--|-------------|
| Podložka pre sústružnícky držiak Uhol sklonu 1,5   | 272606 1,5  |
| Upínacia skrutka Typ 3   | 279810 3    |
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20                                       | 674248 TX20 |
| Skrutka pre podložku Typ 2   | 279824 2    |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie<br>vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500 | 659957 500  |