

Garant

Závitorezná tyč s pevným uhlom sklonu 1,5°, ľavé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L: 40/16mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	272142 40/16
GTIN	4045197431110
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:
S pevným uhlom sklonu.
S vnútorným chladením.

Technický opis

Veľkosť doštičiek	16 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 5
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	20 mm
Odsadenie stredu L_3	11,5 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Vnútorné chladenie	áno
Stopka $\varnothing D_s$	20 mm
Uhol sklonu	1,5 Stupeň
Druh použitia	ľavé
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Upínacia skrutka Typ 5	279810 5
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200