

**Garant**

**Závitorezná tyč s pevným uhlom sklonu 1,5°, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L: 60/11mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 272111 60/11  |
| GTIN             | 4045197584175 |
| Trieda položky   | 21W           |

**Popis**

**Prevedenie:**  
**S pevným uhlom sklonu.**  
**S vnútorným chladením.**

**Technický opis**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Veľkosť doštičiek                              | 11 mm           |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky               | 279810 4        |
| Odsadenie stredu L <sub>3</sub>                | 7,3 mm          |
| Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub> | 13 mm           |
| Celková dĺžka L                                | 100 mm          |
| Vnútorné chladenie                             | áno             |
| Stopka Ø D <sub>s</sub>                        | 10 mm           |
| Uhol sklonu                                    | 1,5 Stupeň      |
| Druh použitia                                  | pravé           |
| Druh produktu                                  | Vyvrtavacia tyč |

**Príslušenstvo**

|   |            |
|---|------------|
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8                                     | 674248 TX8 |
| Upínacia skrutka Typ 4  | 279810 4   |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500 | 659957 500 |