

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky L: 16/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 272002 16/16 |
| GTIN | 4045197430519 |
| Trieda položky | 21W |

Popis

Rozsah balenia:
S podložkou 1,5°.

Technický opis

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Upínacia skrutka pre dosku závitú | 279810 2 |
| Upevňovacia skrutka pre podložku | 279824 1 |
| Podložka 1,5° | 272610 1,5 |
| Funkčná šírka L ₄ | 16 mm |
| Veľkosť stopky | 16 mm |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 20 mm |
| Celková dĺžka L | 97 mm |
| Veľkosť doštičiek | 16 mm |
| Druh použitia | ľavé |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Podložka pre sústružnícky držiak EL/IR Uhol sklonu 1,5 | 272610 1,5 |
| Upínacia skrutka | 272500 |
| Upínacia skrutka Typ 2 | 279810 2 |
| Skrutka pre podložku Typ 1 | 279824 1 |
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX10 | 674248 TX10 |
| Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500 |