

Garant

Závitorezná tyč s pevným uhlom sklonu 0,5°, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L: 32/11mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	272091 32/11
GTIN	4045197645470
Trieda položky	21W

Popis

**Prevedenie:
S pevným uhlom sklonu.**

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 4
Odsadenie stredu L ₃	8,9 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	16 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Vnútorne chladenie	nie
Stopka Ø D _s	16 mm
Uhol sklonu	0,5 Stupeň
Druh použitia	pravé
Druh produktu	Vyvrátavacia tyč

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 4	279810 4
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500