

**Garant****Závitorezná tyč s pevným uhlom sklonu 1,5°, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L: 32/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	272111 32/16
GTIN	4045197430618
Trieda položky	21W

**Popis****Prevedenie:****S pevným uhlom sklonu.****S vnútorným chladením.****Použitie:**

Na štandardné závit M20×2,5; M22×2,5 a M24×3.

**Technický opis**

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 5
Veľkosť doštičiek	16 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	17 mm
Odsadenie stredu $L_3$	10,3 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Vnútorné chladenie	áno
Stopka $\varnothing D_s$	20 mm
Uhol sklonu	1,5 Stupeň
Druh použitia	pravé
Druh produktu	Vyvrťavacia tyč

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Upínacia skrutka Typ 5	279810 5
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200