

Garant**Závitorezná tyč s pevným uhlom sklonu 2,5°, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L: 12/6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	272101 12/6
GTIN	4045197463289
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:
S pevným uhlom sklonu.

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	6,35 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 6
Veľkosť doštičiek	6 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Vnútorne chladenie	nie
Stopka $\varnothing D_s$	12 mm
Uhol sklonu	2,5 Stupeň
Druh použitia	pravé
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 6	279810 6
------------------------	----------

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200

659957 200