

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky L: 12/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	272001 12/16
GTIN	4045197644152
Trieda položky	21W

**Popis****Rozsah balenia:  
S podložkou 1,5°.****Technický opis**

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	22 mm
Veľkosť stopky	12 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	16 mm
Podložka 1,5°	272600 1,5
Upevňovacia skrutka pre podložku	279824 1
Upínacia skrutka pre dosku závitu	279810 2
Celková dĺžka L	83 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Podložka pre sústružnícky držiak Uhol sklonu 1,5	272600 1,5
Skrutka pre podložku Typ 1	279824 1
Upínacia skrutka	272500
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Upínacia skrutka Typ 2	279810 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500