

**Garant**

**Závitorezná tyč s pevným uhlom sklonu 1,5°, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L: 40/16mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	272111 40/16
GTIN	4045197430625
Trieda položky	21W

**Popis**

**Prevedenie:**  
**S pevným uhlom sklonu.**  
**S vnútorným chladením.**

**Technický opis**

Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	20 mm
Odsadenie stredu $L_3$	11,5 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 5
Veľkosť doštičiek	16 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Vnútorné chladenie	áno
Stopka $\varnothing D_s$	20 mm
Uhol sklonu	1,5 Stupeň
Druh použitia	pravé
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

**Príslušenstvo**

Upínacia skrutka Typ 5	279810 5
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 200	659957 200