

**Garant****Súprava doštičiek s čiastočným profilom, veľ. 16 pre poistné krúžky, pravé, HB7010, Typ: ER/IR****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	271920 ER/IR
GTIN	4045197370983
Trieda položky	21J

**Popis****Vhodné pre:**

Závitový držiak GARANT (vnútorný/vonkajší) č. 271997 – 272172, vždy pre veľkosť doštičky 16 alebo 9,3.

**Obsah:**

Ciastočný profil, DIN 471 a DIN 472: Č. 271005 a 271015 Veľ. 1,1; 1,3; 1,6; 1,85

Podložka: Č. 272604 a 272624 Veľ. S

**Technický opis**

Smer obrábania	pravé
Rezný materiál	HM
Typ	HB7010
Drážky podľa normy	DIN 471
Drážky podľa normy	DIN 472
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	250	N
Hliník > 10 % si	vhodný	180	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	100	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	130	K
CuZn	podmienene vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

## Príslušenstvo

Doštička s čiastočným profilom pre DIN 471 vonkajšia  
pravá Šírka drážky m (H13) 1,6

271005 1,6

Doštička s čiastočným profilom pre DIN 472 vnútorná  
pravá Šírka drážky m (H13) 1,1

271015 1,1

Doštička s čiastočným profilom pre DIN 471 vonkajšia  
pravá Šírka drážky m (H13) 1,85

271005 1,85

Podložka pre závitoreznú tyč Uhol sklonu S

272624 S

Doštička s čiastočným profilom pre DIN 472 vnútorná  
pravá Šírka drážky m (H13) 1,6

271015 1,6

Doštička s čiastočným profilom pre DIN 471 vonkajšia  
pravá Šírka drážky m (H13) 1,1

271005 1,1

Doštička s čiastočným profilom pre DIN 472 vnútorná pravá Šírka drážky m (H13) 1,3	271015 1,3
Doštička s čiastočným profilom pre DIN 472 vnútorná pravá Šírka drážky m (H13) 1,85	271015 1,85
Doštička s čiastočným profilom pre DIN 471 vonkajšia pravá Šírka drážky m (H13) 1,3	271005 1,3
Podložka pre sústružnícky držiak Uhol sklonu S	272604 S