

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky L: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	272002 25/16
GTIN	4045197430533
Trieda položky	21W

Popis**Rozsah balenia:
S podložkou 1,5°.****Technický opis**

Upínacia skrutka pre dosku závitú	279810 2
Veľkosť stopky	25 mm
Upevňovacia skrutka pre podložku	279824 1
Dĺžka hlavy L ₁	30 mm
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Podložka 1,5°	272610 1,5
Celková dĺžka L	153 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	272500
Podložka pre sústružnícky držiak a vyvrtávacie tyčeEL/IR Uhol sklonu 1,5	272610 1,5
Upínacia skrutka Typ 2	279810 2
Skrutka pre podložku Typ 1	279824 1
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10