

**Garant**

**Závitorezná tyč s pevným uhlom sklonu 2,5°, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L: 26/6mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	272101 26/6
GTIN	4045197463296
Trieda položky	21W

**Popis**

**Prevedenie:**  
**S pevným uhlom sklonu. TK stopka.**  
**S vnútorným chladením.**

**Technický opis**

Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	6,35 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 6
Veľkosť doštičiek	6 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Vnútorné chladenie	áno
Stopka $\varnothing D_s$	6 mm
Uhol sklonu	2,5 Stupeň
Druh použitia	pravé
Druh produktu	Vyvrťavacia tyč

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
---	------------

Upínacia skrutka Typ 6

279810 6

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200

659957 200