

**Garant****Vyvrtavacia tyč, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L: 170/22mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	272171 170/22
GTIN	4045197429858
Trieda položky	21W

## Popis

**Rozsah balenia:**  
**S podložkou 1,5°.**

## Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 3
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	39 mm
Odsadenie stredu $L_3$	21,5 mm
Veľkosť doštičiek	22 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Vnútorne chladenie	áno
Podložka 1,5°	272626 1,5
Skrutka podložky	279824 2
Stopka $\varnothing D_s$	32 mm
Šírka hrdla $L_4$	32 mm
Druh použitia	pravé
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 2	279824 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Upínacia skrutka Typ 3	279810 3
Podložka pre závitoreznú tyč Uhol sklonu 1,5	272626 1,5
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500