

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky L: 25/22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	272002 25/22
GTIN	4045197430540
Trieda položky	21W

**Popis****Rozsah balenia:  
S podložkou 1,5°.****Technický opis**

Podložka 1,5°	272616 1,5
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Upínacia skrutka pre dosku závitú	279810 3
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	36 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Upevňovacia skrutka pre podložku	279824 2
Celková dĺžka L	155 mm
Veľkosť doštičiek	22 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Podložka pre sústružnícky držiak Uhol sklonu 1,5	272616 1,5
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Upínacia skrutka Typ 3	279810 3
Skrutka pre podložku Typ 2	279824 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500