

Garant

Závitorezná tyč s pevným uhlom sklonu 2,5°, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L: 31/9,3mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	272101 31/9,3
GTIN	4045197430564
Trieda položky	21W

Popis

**Prevedenie:
S pevným uhlom sklonu.**

Technický opis

Veľkosť doštičiek	9,3 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	8 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 7
Celková dĺžka L	97 mm
Vnútorne chladenie	nie
Stopka $\varnothing D_s$	10 mm
Uhol sklonu	2,5 Stupeň
Druh použitia	pravé
Druh produktu	Vyvrávací tyč

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 7	279810 7
------------------------	----------

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX5

674248 TX5

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200

659957 200