

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky L: 32/22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	272002 32/22
GTIN	4045197645401
Trieda položky	21W

Popis**Rozsah balenia:
S podložkou 1,5°.****Technický opis**

Podložka 1,5°	272616 1,5
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Upínacia skrutka pre dosku závit	279810 3
Upevňovacia skrutka pre podložku	279824 2
Dĺžka hlavy L ₁	36 mm
Veľkosť stopky	32 mm
Celková dĺžka L	175 mm
Veľkosť doštičiek	22 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 2	279824 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Podložka pre sústružnícky držiak Uhol sklonu 1,5	272616 1,5
Upínacia skrutka Typ 3	279810 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500