

Garant
Súprava závitových britových doštičiek veľ. 16, HB7010, Typ: ER

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	271900 ER
GTIN	4045197370969
Trieda položky	21J

Popis
Obsah:

Plný profil, metrický 60°: Č. 270700 Veľ. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3

Ciastocný profil, metrický 60°: Č. 270740 Veľ. 0,5-1,5; 1,75-3

Plný profil, BSW 55°: Č. 270800 veľ. 14; 11

Technický opis

Smer obrábania	pravé
Rezný materiál	HM
Druh závitu	M
Druh závitu	M-LH
Druh závitu	MF
Druh závitu	G
Druh závitu	BSW
Druh závitu	MF-LH
Druh závitu	G-LH
Druh závitu	BSW-LH
Typ	HB7010

Druh produktu

Otočná rezná platnička
na sústruženie závitov**Príslušenstvo**

Doštička s čiastočným profilom 60°vonkajšia pravá Stúpanie 0,5-1,5	270740 0,5-1,5
Doštička s čiastočným profilom 60°vonkajšia pravá Stúpanie 1,75-3	270740 1,75-3
Plnoprofilová doštička 60° vonkajšia pravá Stúpanie 3	270700 3
Plnoprofilová doštička 60° vonkajšia pravá Stúpanie 1,25	270700 1,25
Plnoprofilová doštička 60° vonkajšia pravá Stúpanie 1	270700 1
Plnoprofilová doštička 60° vonkajšia pravá Stúpanie 1,5	270700 1,5
Plnoprofilová doštička 60° vonkajšia pravá Stúpanie 2,5	270700 2,5
Plnoprofilová doštička 60° vonkajšia pravá Stúpanie 2	270700 2