

**Garant****Závitorezná tyč s pevným uhlom sklonu 0,5°, ľavé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L: 32/11mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	272132 32/11
GTIN	4045197645500
Trieda položky	21W

## Popis

**Prevedenie:**  
**S pevným uhlom sklonu.**

## Technický opis

Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	16 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Odsadenie stredu $L_3$	8,9 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 4
Celková dĺžka L	100 mm
Vnútorne chladenie	áno
Stopka $\varnothing D_s$	16 mm
Uhol sklonu	0,5 Stupeň
Druh použitia	ľavé
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 4	279810 4
------------------------	----------

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500