

Garant**Vyvrtavacia tyč, ľavé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L: 120/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	272172 120/16
GTIN	4045197430724
Trieda položky	21W

Popis**Rozsah balenia:
S podložkou 1,5°.****Technický opis**

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	24 mm
Odsadenie stredu L_3	13,4 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 2
Celková dĺžka L	180 mm
Vnútorne chladenie	áno
Skrutka podložky	279824 1
Podložka 1,5°	272630 1,5
Stopka $\varnothing D_5$	20 mm
Šírka hrdla L_4	20 mm
Druh použitia	ľavé
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	272500
Podložka pre závitoreznú tyč Uhol sklonu 1,5	272630 1,5
Upínacia skrutka Typ 2	279810 2
Skrutka pre podložku Typ 1	279824 1
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500