

**LOCTITE****2zložkové lepidlo, ID výrobcu: 3090**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 083371 3090   |
| GTIN             | 4058093009079 |
| Trieda položky   | 04L           |

## Popis

### Prevedenie:

**Húževnaté elastické 2-zložkové lepidlo** na rýchle a ľahké spracovanie a trvalé pevné spoje. Vytvrdzuje pri izbovej teplote.

Pre trvalo pevné spojenia rôznych materiálov, ako je drevo, kovy, tvrdé plasty a sklo. Vysoká pevnosť v šmyku a odlupovaní. 2-zložkový kyanoakrylát s vysokou schopnosťou vyplňať medzery (do 5 mm) a rýchlym vytvrdzovaním. **Vhodné pre stropné a vertikálne aplikácie.**

## Technický opis

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Pevnosť v ťahu pri šmyku  | 15,1 N/mm <sup>2</sup> |
| Označenie výrobcu         | LOCTITE 3090           |
| Dynamická viskozita       | 18000 mPas             |
| Doba spracovania          | 90 s                   |
| Pevnosť v ťahu            | 28 N/mm <sup>2</sup>   |
| Vlastnosť                 | nevsakuje              |
| Odolnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac              |

## Technický list

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Tvar                      | tekuté                 |
| Chemický podklad          | etylkvanoakrylát       |
| Farba                     | transparentná          |
| vhodné pre materiál       | Drevo                  |
| vhodné pre materiál       | papier                 |
| vhodné pre materiál       | Koža                   |
| vhodné pre materiál       | tkanina                |
| vhodné pre materiál       | Plast                  |
| vhodné pre materiál       | porézne materiály      |
| Teplota Rozsah použitia   | -20 - 80 °C            |
| Teplota skladovania       | 2 - 8 °C               |
| Objem náplne              | 10 g                   |
| Tvrdosť podľa Shore A     | 79                     |
| Teplota spracovania       | 5 - 30 °C              |
| Tesnosť                   | 1,05 g/cm <sup>3</sup> |
| Funkčná pevnosť podľa     | 24 min                 |
| Pevnosť bez fixácie podľa | 1,5 - 3 min            |
| maximálna škára           | 5 mm                   |
| Druh produktu             | Dvojsložkové lepidlo   |