



Ťažká ručná vŕtačka, Typ: 720547



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	075155 720547
GTIN	4014586874463
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

Výkonná vŕtačka s nastavením otáčok pre flexibilné použitie pri obrábaní kovov.

- **Chod doprava / doľava pre rezanie závitov do M12.**
- **Vysoko kvalitné kovové rýchlopínacie skľučovadlo Röhms SUPRA SK.**
- **Klizná spojka krútiaceho momentu.**
- **Vysokovýkonný motor 1200 W so stabilným krútiacim momentom.**

Výhoda:

Vysokokvalitné kovové rýchlopínacie skľučovadlo Röhms.

Rozsah balenia:

Vrátane rýchlopínacieho vŕtacieho skľučovadla 3 – 16 mm, prídavnej rukoväte.

Upozornenie:

Vhodné špirálové vrtáky nájdete od č. 114000.

Technický opis

maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Hmotnosť	3,5 kg
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva 1. stupeň	50 mm
Označenie výrobcu	BOS 16
Rozsah upínania vŕtacieho skľučovadla	3 - 16 mm

Príkonn	1200 W
Upínač vrtacieho skľučovadla	1/2 palca – 20 UNF
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele 1. stupeň	16 mm
Rozsah otáčok 1. stupeň	0 - 520 min ⁻¹
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Vrtačka