

**DCMW 11T308, KBN35M, Typ: MET****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 265696 MET    |
| GTIN             | 4960664544288 |
| Trieda položky   | 25H           |

**Popis****Prevedenie:**

**MEGACOAT**otočné doštičky CBN s povrchovou úpravou. MultiEdge Tough; 2 rezné hrany na každej otocnej platnicke so špeciálnou fazetou na optimalizáciu prerušovaných rezov.

**Technický opis**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Posuv f                                | 0,1 - 0,2 mm/ot,  |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,05 - 0,5 mm     |
| Podmienka rezu                         | lahko prerušovaný |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 100 - 180 m/min   |
| Uhlový Polomer                         | 0,8 mm            |
| Prevedenie rezných hrán                | MET               |
| Typ                                    | KBN35M            |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | Dokoncovanie      |
| Rezný materiál                         | CBN               |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMW 11T308                                  |
| Počet výmien/rezných hrán             | 2  |
| Atribút Názov produktu                | KBN35M                                       |
| Druh produktu                         | Vymeniteľná britová platnička na sústruženie |

### Údaje o užívateľovi

|               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|---------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 55 HRC | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 67 HRC | podmienene vhodný |                |         |
| nepravidelná  | podmienene vhodný |                |         |
| prerušené     | vhodný            |                |         |
| suché         | vhodný            |                |         |