



**CCMW 060204, KBN05M, Typ: ME**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	265612 ME
GTIN	4960664598830
Trieda položky	25H

## Popis

### Prevedenie:

**MEGACOAT** Otočné doštičky CBN s povrchovou úpravou. MultiEdge; 2 rezné hrany na každej otocnej platnicke.

## Technický opis

Posuv f	0,08 - 0,15 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálny
Prevedenie rezných hrán	ME
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 200 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	KBN05M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	CBN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMW 060204
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	KBN05M
Druh produktu	Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
suché	vhodný		