

**Garant****Upichovacia doštička pravé, HB7135, Šírka zápichu w: 3,1 mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273160 3,1
GTIN	4045197143280
Trieda položky	21J

## Popis

### Použitie:

Pre upichovacie planžety č. 273551 – 273558.

## Technický opis

Šírka zápichu w	3,1 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7135
Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	pravé
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	200	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	200	N
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110	M
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		