

**DCMW 11T302, KBN05M, Typ: ME****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265680 ME
GTIN	4960664598984
Trieda položky	25H

Popis**Prevedenie:**

MEGACOATotočné doštičky CBN s povrchovou úpravou. MultiEdge; 2 rezné hrany na každej otocnej platnicke.

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 200 m/min
Prevedenie rezných hrán	ME
Uhlový Polomer	0,2 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Posuv f	0,08 - 0,15 mm/ot,
Typ	KBN05M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	CBN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMW 11T302
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	KBN05M
Druh produktu	Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
suché	vhodný		