

**CCMW 09T308, KBN25M, Typ: ME****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265640 ME
GTIN	4960664528820
Trieda položky	25H

Popis**Prevedenie:**

MEGACOAT otočné doštičky CBN s povrchovou úpravou. MultiEdge; 2 rezné hrany na každej otocnej platnicke.

Technický opis

Posuv f	0,08 - 0,15 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Prevedenie rezných hrán	ME
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 200 m/min
Typ	KBN25M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	CBN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMW 09T308
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	KBN25M
Druh produktu	Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
kontinuálne	podmienene vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
suché	vhodný		