

Garant**Upichovacia doštička pravé, HB7135, Šírka zápichu w: 4,1 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273160 4,1 |
| GTIN | 4045197143297 |
| Trieda položky | 21J |

Popis

Použitie:

Pre upichovacie planžety č. 273551 – 273558.

Technický opis

| | |
|---|--|
| Šírka zápichu w | 4,1 mm |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm ² | 0,12 mm/ot, |
| Uhlový Polomer | 0,2 mm |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Hlavné použitie | M |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Typ | HB7135 |
| Počet výmien/rezných hrán | 1 |
| Profil otočnej reznej platničky | pravé |
| Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Hliníkové plasty | podmienene vhodný | 200 | N |
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 200 | N |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | 200 | N |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 130 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 110 | M |
| kontinuálne | vhodný | | |
| nepravidelná | podmienene vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |