

**CCMW 09T308, KBN25M, Typ: MET****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265640 MET
GTIN	4960664528844
Trieda položky	25H

**Popis****Prevedenie:**

**MEGACOAT** otočné doštičky CBN s povrchovou úpravou. MultiEdge Tough; 2 rezné hrany na každej otocnej platnicke so špeciálnou fazetou na optimalizáciu prerušovaných rezov.

**Technický opis**

Prevedenie rezných hrán	MET
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,2 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 180 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	KBN25M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	CBN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMW 09T308
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	KBN25M
Druh produktu	Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
kontinuálne	podmienene vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
suché	vhodný		