



Akumulátorová/sieťová vysielacia, Typ: M18RC



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	073960 M18RC
GTIN	4002395005420
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Robustné, stavebné rádio chránené proti striekajúcej vode (IP54) pre sieťovú a akumulátorovú prevádzku.

- **Funkcia nabíjania pre akumulátory Milwaukee 18 V.**
- **Funkcia Bluetooth s dosahom 30 m.**
- **12 V výstup USB na nabíjanie mobilných telefónov alebo prevádzku prenosných audio zariadení.**
- **Prevádzka s 18 V akumulátormi Milwaukee alebo so sieťovým napätím 230 V.**

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane sieťového kábla, 2 batérií, pripojovacieho kábla AUX, bez akumulátorov.

Technický opis

Napätie akumulátora	18 V
Výška	381 mm

Dĺžka	304 mm
Hmotnosť	7,7 kg
Označenie výrobcu	M18RC-0
Šírka	304 mm
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Druh produktu	Rádio

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátora MB18	073816 MB18
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC