

**Garant****Upichovacia doštička pravé, HB7035, Šírka zápichu w: 3,1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273150 3,1
GTIN	4045197143242
Trieda položky	21J

**Popis****Použitie:**

Pre upichovacie planžety č. 273551 – 273558.

**Technický opis**

Šírka zápichu w	3,1 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7035
Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	pravé
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

**Údaje o užívatelovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	P
GG(G)	podmienene vhodný	80	K
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		