

**DCMW 11T308, KBN35M, Typ: ME****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265696 ME
GTIN	4960664544219
Trieda položky	25H

Popis**Prevedenie:**

MEGACOATotočné doštičky CBN s povrchovou úpravou. MultiEdge; 2 rezné hrany na každej otocnej platnicke.

Technický opis

Posuv f	0,08 - 0,15 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 200 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Prevedenie rezných hrán	ME
Typ	KBN35M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	CBN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMW 11T308
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	KBN35M
Druh produktu	Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	vhodný		
suché	vhodný		