

Garant**Upichovacia doštička ľavé, HB7135, Šírka zápichu w: 2,2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273210 2,2
GTIN	4045197143358
Trieda položky	21J

Popis**Použitie:**

Pre upichovacie planžety č. 273551 – 273558.

Technický opis

Šírka zápichu w	2,2 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,07 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7135
Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	ľavé
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	200	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	200	N
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	130	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	110	M
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		