



Pásová brúska GIS, Typ: 790229



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077612 790229
GTIN	2050001676740
Trieda položky	03H

Popis

Prevedenie:

Program pásového brúsenia GRIT GI pre vysoké požiadavky priemyslu: **Robustná konštrukcia, s mimoriadne výkonnými motormi.**

- **Vysoká hospodárnosť vďaka najlepšiemu obrábaciemu výkonu.**
- **Výkonný motor so 4 kW motorom (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Patentovaný upínací systém pásu,**
- **Vysoká pracovná bezpečnosť: doraz, brúsna medzera a ochrana očí sú individuálne nastaviteľné.**

Ideálne riešenie pre každého, kto hľadá iba pásovú brúsku bez možnosti rozšírenia. Robustná, kompaktná konštrukcia a jednoduchá manipulácia zaručujú prvotriedne výsledky práce. Pohodlne nastaviteľná pracovná výška, zachytávač triesok.

Rozsah balenia:

Vrátane nohy stroja, zástrčky CEE (16 A), 1 brúsneho pásu 2000 mm; zrnitosť 36.

Upozornenie:

Brúsne pásy nájdete na Č. 558310 ff a Č. 558453-56.

Technický opis

Označenie výrobcu	GIS 75
Šírka pásu	75 mm
Dĺžka pásu	2000 mm
Hmotnosť	74 kg
maximálne otáčky	3000 min ⁻¹
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Pásová brúska

Príslušenstvo

Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 36	558453 36
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 80	558453 80
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)ZK713X Zrnitosť 40	558310 40
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 120	558453 120
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 60	558454 60
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 120	558454 120
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 60	558453 60
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 36	558454 36
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 80	558454 80
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)ZK713X Zrnitosť 120	558310 120
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)ZK713X Zrnitosť 60	558310 60
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)ZK713X Zrnitosť 80	558310 80
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 36	558456 36